

**Garnitura spiralnih svedrov HSS-Co8 art. 114550 v kaseti, TiAlN, Tip: 1-13KB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115370 1-13KB
GTIN	4062406098148
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

**Tehnični opis**

Območje vrtanja	1 - 13 mm
Število svedrov	29
Korak premera svedrov	0,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Ø osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 338
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	135 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

## Pribor

Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 10,2 mm	114550 10,2
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12

Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4,2 mm	114550 4,2
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6,8 mm	114550 6,8
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralni sveder HSS-Co8 Ø DC h8 3,3 mm	114550 3,3
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-13KB	115470 1-13KB