

**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275000 4
GTIN	4062406098322
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Z brušenimi boki.

**Uporaba:**Za majhne  $\emptyset$  zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Širina zareze w	4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		