


Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275006 3
GTIN	4062406098353
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Z brušenimi boki.

Uporaba:Za majhne \emptyset zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

Primerno za:Za majhne \emptyset zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		