

Garant GRIDLINE

Omara za oskrbo strojev s krilnimi vrati S povišanim robom, s predali in izvlečljivo polico, 26×20G, Višina: 1025mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932115 1025
GTIN	4062406098308
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 30×28G. S krilnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

S 3-stranskim povišanim robom in podlogo iz žlebaste gume.

Opremljena z 2 v celoti izvlečljivima predaloma 26×20G z nosilnostjo 75 kg. 2 × izvlečljiva polica z nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 75,75

Število izvlečljivih polic: 2

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje in izvlečljiva polica, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Primerni predali 26×20G.

Tehnični opis

Uporabna višina	850 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	26
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	26×20
Širina	750 mm
Masa	121 kg
Uporabna širina predalov	650 mm
Višina	1025 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Vrsta izdelka	Omara za oskrbo strojev

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930633 75
Izvečljiva polica75 kg Vgradna višina 75 mm	930654 75
Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh Mere v G 30X28

951970 30X28

Odlagalna polica iz žlebaste gume Mere v G 30X28

951975 30X28