

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje nevtralna, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 6315-100HPmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320075 6315-100HP
GTIN	2050001772862
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Nadomestni del	P06
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost ploščice	15
Previsna dolžina A	100 mm
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01