

Garant GRIDLINE

**Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati s povišanim robom, 26×20G, Višina: 1025mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932130 1025
GTIN	4062406098612
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 60×28G. Z drsnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Možnost namestitve predalov 26×20G in izvlečnih polic 26×20G v rastru 25 mm na obeh straneh. **Brez zapore pred izvlečenjem.** S 3-stranskim povišanim robom in podlogo iz žlebaste gume.

**Dodatni pribor:**

Primerni predali pod art. 930633 in art. 930635, primerne izvlečljive police pod art. 930654 in art. 930656.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, drsna vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Podnožje št. 958080–958086 NI primerno.

**Tehnični opis**

Višina	1025 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna višina	875 mm
Masa	128 kg

Globina	700 mm
Globina v G	28
Širina	1500 mm
Širina v G	60
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina materiala	1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Omara za oskrbo strojev

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh Mere v G 60X28	951970 60X28
Odlagalna polica iz žlebaste gume Mere v G 60X28	951975 60X28