

Garant**Finorezni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizni gladilni rezkar za **izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja**. **Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob**.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Ø rezila D _c	25 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Vpenjalni navoj M	M12
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 09T3..
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Število rezil Z	3

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar