


SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
63/15HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320036 63/15HP
GTIN	2050001772534
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Nadomestni del	P05
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Velikost ploščice	15
Osni zamik konic f	45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Previsna dolžina A	70 mm
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	levi

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05

320611 P05