

HW Pickardt

Ročna udarna vtiskovalna naprava, Višina pisave: 6mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085471 6 |
| GTIN | 4250191110378 |
| Razred artikla | 08W |

Opis**Izvedba:**

Zelo precizno orodje za vtiskovanje, za označevanje z zaporedjem števil. Zasnovano za največje obremenitve. Z blokado z zatičem. Vsi deli so kemično nikljani. Kolesa z 11 znaki = gravura 0–9 in prazno mesto. Pakirano v škatli iz umetne mase. **Varnostna kapa za udarjanje** zmanjša nevarnost nezgod in ščiti ohišje.

Uporaba:

Za prilagodljivo oštevilčevanje materialov s **trdoto do 1500 N/mm²**.

Napotek:

Druge izvedbe orodij za vtiskovanje, npr. s samodejnim preklopom naprej ali drugačnimi višinami števil, so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------|
| Širina odtisa | 30 mm |
| Višina pisave | 6 mm |
| Maksimalna trdota materiala za vtiskovanje znakov | 1500 N/mm ² |
| Širina kolesa = širina znaka | 4 mm |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Število mest | 8 |
| Vrsta izdelka | Ročna udarna vtiskovalna naprava |

Pribor

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Držala za udarne žige Tip GRIP | 085475 GRIP |
|--------------------------------|-------------|