

HW Pickardt

**Ročna udarna vtiskovalna naprava, Višina pisave: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085471 5
GTIN	4250191110361
Razred artikla	08W

**Opis****Izvedba:**

Zelo precizno orodje za vtiskovanje, za označevanje z zaporedjem števil. Zasnovano za največje obremenitve. Z blokado z zatičem. Vsi deli so kemično nikljani. Kolesa z 11 znaki = gravura 0–9 in prazno mesto. Pakirano v škatli iz umetne mase. **Varnostna kapa za udarjanje** zmanjša nevarnost nezgod in ščiti ohišje.

**Uporaba:**

Za prilagodljivo oštevilčevanje materialov s **trdoto do 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**Napotek:**

Druge izvedbe orodij za vtiskovanje, npr. s samodejnim preklopom naprej ali drugačnimi višinami števil, so dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

Višina pisave	5 mm
Širina odtisa	30 mm
Širina kolesa = širina znaka	4 mm
Maksimalna trdota materiala za vtiskovanje znakov	1500 N/mm <sup>2</sup>

Število mest	8
Vrsta izdelka	Ročna udarna vtiskovalna naprava

---

## Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------