

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:
0810/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Širina vratu L ₄	8,4 mm
Srednji premik L ₃	6,4 mm
ISO-oznaka držala	A0810H SDQCR/L07
Celotna dolžina L	100 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Dolžina glave L ₁	22,4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D _s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500