

**Garant**

**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:  
1012/07mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Razred artikla	21T

### Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A1012K SDQCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15,5 mm
Dolžina glave $L_1$	27,5 mm
Širina vratu $L_4$	10,7 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Uporabna globina T	4 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500