

**Garant****Držalo za pehanje utorov za aparate za pehanje utorov Držalo EWS + Benz, Za utore od širine m: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290351 3
GTIN	4062406099497
Razred artikla	29K

**Opis****Pazi:**

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni  $\varnothing$  predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Za utore s širino m	3 mm
Vijak	290399 1
Srednji premik $L_3$	4,2 mm
Uporabna dolžina $L_1$	28 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	8,36 mm
$\varnothing$ držala	16 mm

Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	7,8 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Dolžina držala L <sub>s</sub>	30 mm
Držalo	EWS + Benz
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila