

Garant**Držalo za pehanje utorov za aparate za pehanje utorov Držalo EWS + Benz, Za utore od širine m: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290351 6
GTIN	4062406099527
Razred artikla	29K

Opis**Pazi:**

Minimalni \varnothing predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni \varnothing predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

Za utore s širino m	6; 8 mm
Uporabna dolžina L_1	37 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	17,49 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	17,85 mm
Vijak	290399 2

Ø držala	16 mm
Ø nosilca rezil D ₁	16 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Dolžina držala L _s	30 mm
Držalo	EWS + Benz
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila