

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice: 63/08HPmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320305 63/08HP
GTIN	2050001772947
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Osni zamik konic f	45 mm
Nadomestni del	P04
Velikost ploščice	08HP
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno

Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02

