

SONO  SWISS[®]**Ultrazvočna čistilna naprava PRESET, Prostornina: 30l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082923 30
GTIN	2050001962720
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarne naprave: PRESET – vlečeno plemenito jeklo, za shranjevanje ob pogosti uporabi.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Tehnični opis

Najvišja zmogljivost ultrazvoka	1200 W
Prostornina čistilne kadi	30 l
Dolžina čistilne kadi	570 mm

Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Masa	11,2 kg
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Širina naprave	355 mm
Zmogljivost segrevanja	1200 W
Širina čistilne kadi	330 mm
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Dolžina naprave	570 mm
Višina naprave	320 mm
Višina čistilne kadi	200 mm
Nazivna napetost	230 V
Širina košare	238 mm
Poraba moči	1500 W
Dolžina košare	443 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna vsebina	20,6 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10
	082935 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT5 Količina
polnjenja l/kg 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina
polnjenja l/kg 10

082934 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina
polnjenja l/kg 2,5

082932 2,5

Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za
art. 082922/082923/082924 30

082926 30

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK

082931 AK

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1

082931 1