



Zaščitna čelada Cross® Electric, Barva: YELLOW



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097804 YELLOW
GTIN	4017765077921
Razred artikla	09K

Opis

Izvedba:

Ravna oblika.

Zaščitna čelada iz kakovostne, termoplastične specialne umetne mase (polipropilena) z zanesljivo zaščito proti električnemu udaru **do 1000 V AC** (ali 1500 V DC). Zaščitne lastnosti do temperature -20 °C. S podaljšanim vrtljivim zapiralom za popolno prileganje notranjega vložka velikosti glave, primerna tudi za dela nad glavo. Trak za zadrževanje znoja iz inovativnega materiala z vdanim cinkom zaščiti kožo in ublaži rane.

- **6-točkovni trak z nastavljanjem višine**
- **Brez vpenjala**
- **Trak za zadrževanje znoja Wellvitex® Z+**
- **Ravna oblika**
- **Z vrtljivim zapiralom**
- **Predhodno montiran MFA-adapter art. 097831**

Uporaba:

Oskrba z energijo, mestna oskrbovalna služba, elektrarne, železnice, kemična industrija, električarska dela.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Primerno za:

Prozorni zaščitni vizir za električarje art. 097838.

Lastnosti čelade: Električna izolacija

Material školjke čelade: PP

Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralno

Velikost: 53 - 61 cm

Masa: 395 g

Tehnični opis

Masa	395 g
Velikost	53 - 61 cm
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Barva	YELLOW
Serija	MFA-Tech
Lastnosti čelade	Električna izolacija
Material školjke čelade	PP
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 50365
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

Pribor

Prozorni zaščitni vizir ArcShield Material stekel CL2	097836 CL2
Prozorni zaščitni vizir ArcShield Material stekel PC	097836 PC
Adapter za zaščitno čelado, par MFA Duro Oznaka proizvajalca MFA	097831 MFA