


PRYOR

Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom
0–9 in A – Z, Višina pisave: 1,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z **več črkami in številkami hkrati**.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s **trdnostjo do 1200 N/mm²**.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo zelene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).

Tehnični opis

Število uporabnih udarnih žigov	12
Širina udarnega žiga	1,6 mm
Višina pisave	1,5 mm
Dolžina držala žiga	20 mm
Višina udarnega žiga	3,2 mm
Dolžina udarnega žiga	15,87 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/& mm	085481 1,5/&
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/A mm	085481 1,5/A
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/V mm	085481 1,5/V
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/F mm	085481 1,5/F
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/- mm	085481 1,5/-
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/U mm	085481 1,5/U
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/M mm	085481 1,5/M

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/K mm	085481 1,5/K
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/C mm	085481 1,5/C
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/X mm	085481 1,5/X
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/J mm	085481 1,5/J
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/, mm	085481 1,5/,
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/D mm	085481 1,5/D
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/R mm	085481 1,5/R
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/N mm	085481 1,5/N
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5// mm	085481 1,5//
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/P mm	085481 1,5/P
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/9 mm

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/I mm

085481 1,5/I

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/H mm

085481 1,5/H

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/W mm

085481 1,5/W

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/S mm

085481 1,5/S

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/O mm

085481 1,5/O

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/L mm

085481 1,5/L

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/E mm

085481 1,5/E

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/B mm

085481 1,5/B

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/. mm

085481 1,5/.

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 1,5/G mm

085481 1,5/G