



Vpenjalni nastavek, nastavljev narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370066 M10
GTIN	2050001961969
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Krogla iz karbidne trdine.

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritiski kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085 – 370086 ali vpenjalnimi kavlji art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina vratu L_2	30 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	8 kN
Dolžina 1	15,7 mm
Navoj M	M10
Zunanji $\varnothing D_1$	8,6 mm
Zev ključa SW	17 mm
Vrsta izdelka	Premicna podpora

