


**Vpenjalni nastavek, nastavljiv narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370066 M20
GTIN	2050001961990
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Krogla iz karbidne trdine.

- **Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.**
- **Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.**

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085 – 370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

maksimalna obremenljivost (statična)	90 kN
Navoj M	M20
Dolžina vratu L ₂	50 mm
Dolžina 1	27,3 mm
Zunanji Ø D ₁	20 mm
Zev ključa SW	30 mm
Vrsta izdelka	Premicna podpora

