




Vpenjalni nastavek, nastavljiv narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370066 M8
GTIN	2050001961952
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Krogla iz karbidne trdine.

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritiski kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085 – 370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina 1	11,6 mm
Zunanji $\varnothing D_1$	5,8 mm
Dolžina vratu L_2	25 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	8 kN
Navoj M	M8
Zev ključa SW	13 mm
Vrsta izdelka	Premicna podpora

