

**Vpenjalni kavelj, nabrušen M12, Tip: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370073 7
GTIN	2050001962003
Razred artikla	37K

Opis**Uporaba:**

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za večjo moč vpenjanja in boljšo stabilnost.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	58,8 Nm
Tip	7
Višina H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Dolžina l	40 mm
F _{maks}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj

