

**Vpenjalni kavelj, nabrušen M12, Tip: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370073 8
GTIN	2050001962010
Razred artikla	37K

Opis**Uporaba:**

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za večjo moč vpenjanja in boljšo stabilnost.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	49 Nm
Dolžina 1	50 mm
Višina H ₂	29 mm
Tip	8
H ₁	39 mm
F _{maks}	18,5 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj

