

**Vpenjalo za vpenjalni kavelj, Dolžina L: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370083 100
GTIN	2050001962065
Razred artikla	37K

Opis**Uporaba:**

Za vodenje in povečanje **brušenih** vpenjalnih kavljev.

Tehnični opis

Navoj M	M12
Zunanji Ø D	40 mm
Ø D _{F7}	25 mm
Maksimalni vrtilni moment	49 Nm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave