


**Garant****Adapter Rezkalna glava/vpenjalna stročnica ER, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301113 16
GTIN	4062406099022
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Izvertina, naležna površina na robu in vpetje vpenjalnih stročnic ER so brušeni, držala prenapeta za najboljši krožni tek in najboljše lastnosti obdelave. Za čim manjši previs z notranjo vpenjalno matico (po želji možnost uporabe v kombinaciji s tesnilnim obročkom). Prevrtan pritezni vijak za notranje hlajenje.

**Uporaba:**

Izredno prilagodljiva in cenovno ugodna rešitev, s katero se lahko vsak trn za rezkalne glave spremeni v držalo vpenjalnih stročnic.

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico (notranjo), priteznim vijakom.

**Dodatni pribor:**

Tesnilni obročki art. 309630; 309635.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309621.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	78 mm
Zunanji Ø D	38 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25
Standard	DIN 6357
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za vpenjalno stročnico

## Pribor

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 15 mm	309630 15
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 9 mm	309630 9
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 5 mm	309630 5
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 8 mm	309630 8
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 7 mm	309630 7
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d SATZ mm	309630 SATZ
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 16 mm	309630 16
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 13 mm	309630 13
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 6 mm	309630 6
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 14 mm	309630 14
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 10 mm	309630 10
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 11 mm	309630 11
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 12 mm	309630 12
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 3 mm	309630 3

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 4 mm

---

309630 4