


Garant**Adapter Rezkalna glava/vpenjalna stročnica ER, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301113 27
GTIN	4062406099046
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Izvertina, naležna površina na robu in vpetje vpenjalnih stročnic ER so brušeni, držala prenapeta za najboljši krožni tek in najboljše lastnosti obdelave. Za čim manjši previs z notranjo vpenjalno matico (po želji možnost uporabe v kombinaciji s tesnilnim obročkom). Prevrtan pritezni vijak za notranje hlajenje.

Uporaba:

Izredno prilagodljiva in cenovno ugodna rešitev, s katero se lahko vsak trn za rezkalne glave spremeni v držalo vpenjalnih stročnic.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico (notranjo), priteznim vijakom.

Dodatni pribor:

Tesnilni obročki art. 309630; 309635.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309621.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	94 mm
Zunanji Ø D	60 mm
za ER-vpenjalne stročnice	32
Standard	DIN 6357
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za vpenjalno stročnico

Pribor

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 7 mm	309635 7
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d SATZ mm	309635 SATZ
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 17 mm	309635 17
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 19 mm	309635 19
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 14 mm	309635 14
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 20 mm	309635 20
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 3 mm	309635 3
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 5 mm	309635 5
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 4 mm	309635 4
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 15 mm	309635 15
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 16 mm	309635 16
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 12 mm	309635 12
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 10 mm	309635 10
Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 11 mm	309635 11

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 18 mm

309635 18

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 13 mm

309635 13

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 6 mm

309635 6

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 9 mm

309635 9

Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice Ø vpenjanja d 8 mm

309635 8