

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Dolžina glave L ₁	20,5 mm
Celotna dolžina L	250 mm
ISO-oznaka držala	E20S SVUBR/L 11
Srednji premik L ₃	13 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje