

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Srednji premik L ₃	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	31,5 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	E25S SVUBR/L 11
Dolžina glave L ₁	23 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Celotna dolžina L	250 mm
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje