

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	200 mm
ISO-oznaka držala	E16R SVUBR/L 11
Dolžina glave $L_1$	16,5 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	21 mm
Velikost ploščice	11 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje