

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	E16R SVUBR/L 11
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Dolžina glave L ₁	16,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	21 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje