

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	23 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Srednji premik $L_3$	17 mm
Višina vpenjanja $L_2$	23 mm
Celotna dolžina $L$	250 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	31,5 mm
ISO-oznaka držala	E25S SVUBR/L 11
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje