

**Garant**
**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 10mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302606 10     |
| GTIN                  | 4062406099886 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10            |
| Zunanji Ø D                            | 35 mm         |
| Previsna dolžina A                     | 100 mm        |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 10 mm         |
| Trn za rezkarje                        | BT 40 A = 100 |
| Standard                               | DIN 6359      |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-2    |
| Standard vpenjalnega trna              | JIS B6339     |
| Oblika                                 | ADB           |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm          |
| Strategija odrezovanja   | HPC             |
| Vrsta izdelka            | Vpenjalne glave |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40   | 308785 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40   | 308795 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40                             | 308801 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40   | 308806 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40   | 308790 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                        | 308830 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308765 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40  | 308802 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308760 40 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm  | 309900 10 |