

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302606 12
GTIN	4062406099893
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	42 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm	309900 12