

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302765 16
GTIN	4062406100223
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Tehnični opis

Nadomestna ER-vpenjalna matica	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm

Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	28 mm
ER-vpenjalni ključ	16
Vpenjalni Ø D ₁	0,5-10 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308920 8
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308901 2
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308901 2,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308906 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309403 4,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309402 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309445 2,8
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 16	309617 16
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna maticaHigh Speed za ER 16	309610 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309445 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309445 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309445 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309403 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309445 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309403 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309403 3,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309404 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ER-vpenjalna matica za ER 16	309580 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309445 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 16	309612 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308921 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309445 2
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309403 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308921 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309403 8
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308906 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
	309404 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 9 mm

309403 9

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm

309445 3,5

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

308920 7

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3
mm

308906 3

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308922 5

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN
69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus
40

308802 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 3,5 mm

309402 3,5

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309425 4,5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308920 10

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 4 mm

309402 4

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309404 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308920 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 7 mm

309403 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309404 4,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 9 mm

309402 9

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308922 10

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308921 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308901 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308906 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7