

**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302828 20
GTIN	4062406100308
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 13 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Zunanji Ø D: 34 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 20

ER-vpenjalni ključ: 20

## Tehnični opis

Zunanji $\varnothing$ D	34 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	20
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Previsna dolžina A	100 mm
ER-vpenjalni ključ	20
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-13 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 2,8 mm	309428 2,8
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 7 mm	309428 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 3,5 mm	309406 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4 mm	308916 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 5 mm	308911 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 6 mm	308916 6

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309446 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309446 3
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309446 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309406 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309406 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308930 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308911 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309428 4,5
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308911 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna matica za ER 20	309580 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308916 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309406 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308911 13
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309446 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309428 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309406 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309446 5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309406 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308911 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308930 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309446 2,8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309446 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309406 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309446 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308930 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308911 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309446 7
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309428 6
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308930 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308916 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308911 11
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309406 8