

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 kratek, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 18mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302596 18     |
| GTIN                  | 4062406100360 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |              |
|--|--------------|
| Previsna dolžina A                     | 63 mm        |
| Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub> | 18 mm        |
| Zunanji $\varnothing$ D                | 50 mm        |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16           |
| Trn za rezkarje                        | BT 40 kratek |
| Standard                               | DIN 6359     |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-2   |
| Standard vpenjalnega trna              | JIS B6339    |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Oblika                                       | ADB                                |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                                |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                    |

---

**Pribor**

|  |           |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|