



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: SMP60



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079440 SMP60
GTIN	5000630
Razred artikla	03P

Opis

Izvedba:

ATA – Ravni brusilnik na stisnjen zrak s **3-milimetrskimi vpenjalnimi stročnicami** za fino rezkanje, brušenje in graviranje. **Vgrajen predfilter**. Majhni brusilnik s turbinskim pogonom z **največjim številom vrtljajev 60000 1/min.**

Tehnični opis

Izhodna moč	85 W
Ø vpenjalne stročnice	3 mm
Delovni hrup	68 dB(A)
Oznaka proizvajalca	SPM 60 R
Masa	0,17 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	230 l/min
Maksimalno število vrtljajev	60000 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Dolžina	140 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

