

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302593 18 |
| GTIN | 4062406100407 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 |
| Zunanji Ø D | 50 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 18 mm |
| Previsna dolžina A | 63 mm |
| Trn za rezkarje | BT 30 kratek |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|