

Garant
Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 22mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302955 22
GTIN	4062406100537
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. Oblika ADB.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	22
Previsna dolžina A	100 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Vpenjalni Ø D ₁	22 mm

Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje