

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
Srednji premik L_3	3 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Velikost ploščice	5 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
ISO-oznaka držala	E08F SVJCR/L05
Širina vratu L_4	6 mm
Dolžina glave L_1	26 mm
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje