

Garant
Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 32mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302905 32
GTIN	4062406100476
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. Oblika ADB.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim pritezni vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	58 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Ø trna d ₁	32 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm

Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40