

Garant
Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 40mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302905 40
GTIN	4062406100483
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. Oblika ADB.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	40
Ø trna d ₁	40 mm
Zunanji Ø D	70 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D ₁	40 mm

Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40