

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	5 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
ISO-oznaka držala	E08F SVJCR/L05
Srednji premik L ₃	3 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	8 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje