

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik L_3	2 mm
Velikost ploščice	11 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Dolžina glave L_1	31,4 mm
ISO-oznaka držala	E16R SVJCR/L11
Širina vratu L_4	9,5 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje