

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Dolžina glave $L_1$	18 mm
Srednji premik $L_3$	2 mm
Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Širina vratu $L_4$	7,8 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
ISO-oznaka držala	E12M SVJCR/L07
Celotna dolžina L	150 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje