

HOLEX**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 30 kratek,
Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302597 6
GTIN	4062406100063
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18.000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6