

**HOLEX****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 40 kratek,  
Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302607 12     |
| GTIN                  | 4062406100759 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18.000 min<sup>-1</sup>.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |              |
|--|--------------|
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 12           |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 12 mm        |
| Previsna dolžina A                     | 63 mm        |
| Zunanji Ø D                            | 42 mm        |
| Trn za rezkarje                        | BT 40 kratek |
| Standard                               | DIN 6359     |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-2   |
| Standard vpenjalnega trna              | JIS B6339    |
| Oblika                                 | AD           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                   |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                         | 308830 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40                             | 308801 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40   | 308795 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308760 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308765 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40   | 308790 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40   | 308806 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40  | 308802 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40   | 308785 40 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm  | 309900 12 |