

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Dolžina glave $L_1$	16,5 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	21 mm
ISO-oznaka držala	E16R SVUCR/L11
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje