

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	23 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Dolžina glave L ₁	23 mm
Srednji premik L ₃	17 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	31,5 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
ISO-oznaka držala	E25S SVUCR/L11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje