

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Dolžina glave $L_1$	20,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik $L_3$	13 mm
ISO-oznaka držala	E20S SVUCR/L11
Višina vpenjanja $L_2$	18 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Celotna dolžina L	250 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje